




SUPRAMID[®]

... the suture of choice



CIRUGÍA PLÁSTICA

SUPRAMID

SUTURA MONOFILAMENTO

AGUJAS REVERSO CORTANTES

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO				
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
3/8 Círculo 	MONOFILAMENTO NEGRO	18" (46 cm)	MOS-60B	MOS-50B	MOS-40B		
		36" (91 cm)	MOS-60B-36				
MOS [P-1/P-3]	MONOFILAMENTO BLANCO	18" (46 cm)		MOS-50W	MOS-40W		
3/8 Círculo 	MONOFILAMENTO BLANCO	12" (31 cm)		2MOS-50W			
2MOS [P-1/P-3]							
3/8 Círculo 	MONOFILAMENTO NEGRO	18" (46 cm)		MRC-50B			
MRC							
3/8 Círculo 	MONOFILAMENTO NEGRO	18" (46 cm)	MRL-60B	MRL-50B	MRL-40B		
MRL [FS-3]							
1/2 Círculo 	MONOFILAMENTO NEGRO	18" (46 cm)	MLC-60B	MLC-50B			
MLC [PS-5]	MONOFILAMENTO BLANCO	18" (46 cm)		MLC-50W			
1/2 Círculo 	MONOFILAMENTO NEGRO	12" (31 cm)	2MLC-60B				
2MLC [PS-5]	MONOFILAMENTO BLANCO	12" (31 cm)		2MLC-50W			

[] Aguja comparable

SUTURA TIPO CABLE

AGUJAS REVERSO CORTANTE

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO							
			4-0	3-0	2-0	1-0	01	02	03	08
3/8 Círculo 	PUNTO PRECISO	CABLE NEGRO	18" (46 cm)	OS-40B						
OS [P-1/P-3]		CABLE BLANCO	18" (46 cm)	OS-40W	OS-30W					
3/8 Círculo 	PUNTO PRECISO	CABLE BLANCO	12" (31 cm)	20S-40W						
20S [P-1/P-3]										
1/2 Círculo 		CABLE NEGRO	18" (46 cm)	LC-40B						
LC [PS-5]		CABLE BLANCO	18" (46 cm)	LC-40W	LC-30W					

[] Aguja comparable



CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA

SUPRAMID

SUTURA MONOFILAMENTO

 AGUJAS PUNTA ESPATULADA

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO					
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0
S-1  Curvatura: 90° 1/4 Diametro del Cable: .51mm(5-0) .43mm(4-0) .51mm(3-0) Largo de la Aguja: 8mm	NYLON SUPRAMID	12"		2S-1-50W	2S-1-40W	2S-1-30W		
S-2  Curvatura: 180° 1/2 Diametro del Cable: .51mm(5-0) .51mm(4-0) Largo de la Aguja: 8mm	NYLON SUPRAMID	12"		2S-2-50W	2S-2-40W			



CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

SUTURA MONOFILAMENTO

 AGUJAS REVERSO CORTANTES

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO				
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
3/8 Círculo  MSB [C-2]	MONOFILAMENTO NEGRO	9" (23 cm)	MSB-60B	MSB-50B	MSB-40B		

[] Aguja comparable

SUTURA MONOFILAMENTO Y TIPO CABLE

 AGUJAS AHUSADAS (PUNTIAGUDAS)

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	01
3/8 Círculo  EA [C-1]	MONOFILAMENTO NEGRO-SUPRAMID	18" (46 cm)	MEA-60B	MEA-50B	MEA-40B				
	MONOFILAMENTO BLANCO-SUPRAMID	18" (46 cm)		MEA-50W					
	CABLE NEGRO SUPRAMID EXTRA	18" (46 cm)			EA-40B				
	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	18" (46 cm)			EA-40W	EA-30W			
3/8 Círculo  2EA [C-1]	MONOFILAMENTO BLANCO-SUPRAMID	12" (31 cm)		2MEA-50W					
	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	12" (31 cm)			2EA-40W				

[] Aguja comparable

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO				
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
3/8 Círculo 	MONOFILAMENTO NEGRO	18" (46 cm)	MOS-60B	MOS-50B	MOS-40B		
		36" (91 cm)	MOS-60B-36				
MOS [P-1/P-3]	MONOFILAMENTO BLANCO	18" (46 cm)		MOS-50W	MOS-40W		
3/8 Círculo 	MONOFILAMENTO BLANCO	12" (31 cm)		2MOS-50W			
2MOS [P-1/P-3]							
3/8 Círculo 	MONOFILAMENTO NEGRO	18" (46 cm)		MRC-50B			
MRC							
3/8 Círculo 	MONOFILAMENTO NEGRO	18" (46 cm)	MRL-60B	MRL-50B	MRL-40B		
MRL [FS-3]							
3/8 Círculo 	MONOFILAMENTO NEGRO	9" (23 cm)	MSB-60B	MSB-50B	MSB-40B		
MSB [C-2]							
3/8 Círculo 	MONOFILAMENTO NEGRO	9" (23 cm)	MDB-60B	MDB-50B	MDB-40B	MDB-30B	
MDB [FS-3]							
3/8 Círculo 	MONOFILAMENTO NEGRO	18" (46 cm)	MPR-60B	MPR-50B	MPR-40B	MPR-30B	
		36" (91 cm)	MPR-60B-36	MPR-50B-36	MPR-40B-36	MPR-30B-36	
MPR [FS-2]	MONOFILAMENTO BLANCO	18" (46 cm)		MPR-50W	MPR-40W	MPR-30W	
3/8 Círculo 	MONOFILAMENTO NEGRO	18" (46 cm)			MPL-40B-18		
MPL [FS/FS-1]		36" (91 cm)			MPL-40B	MPL-30B	MPL-20B
1/2 Círculo 	MONOFILAMENTO NEGRO	18" (46 cm)	MLC-60B	MLC-50B			
	MONOFILAMENTO BLANCO	18" (46 cm)		MLC-50W			
MLC [PS-5]							
1/2 Círculo 	MONOFILAMENTO NEGRO	12" (31 cm)	2MLC-60B				
	MONOFILAMENTO BLANCO	12" (31 cm)		2MLC-50W			
2MLC [PS-5]							
1/2 Círculo 	MONOFILAMENTO NEGRO	18" (46 cm)	MEE-60B	MEE-50B			
	MONOFILAMENTO BLANCO	18" (46 cm)		MEE-50W			
MEE [OS-2]							
1/2 Círculo 	MONOFILAMENTO NEGRO	18" (46 cm)			MER-40B	MER-30B	
MER [J-1]							
1/2 Círculo 	MONOFILAMENTO NEGRO	36" (91 cm)				MFT-30B	
MFT [CP-2]							

[] Aguja comparable

SUPRAMID

SUTURA MONOFILAMENTO Y TIPO CABLE

⊙ AGUJAS AHUSADAS (PUNTIAGUDAS)

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	01
3/8 Círculo	MONOFILAMENTO NEGRO-SUPRAMID	18" (46 cm)	MEA-60B	MEA-50B	MEA-40B				
	MONOFILAMENTO BLANCO-SUPRAMID	18" (46 cm)		MEA-50W					
	CABLE NEGRO SUPRAMID EXTRA	18" (46 cm)			EA-40B				
EA	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	18" (46 cm)			EA-40W	EA-30W			
3/8 Círculo	MONOFILAMENTO BLANCO-SUPRAMID	12" (31 cm)		2MEA-50W					
2EA	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	12" (31 cm)			2EA-40W				
3/8 Círculo	MONOFILAMENTO NEGRO-SUPRAMID	18" (46 cm)		2MEI-50B					
2EI									
1/2 Círculo	MONOFILAMENTO NEGRO-SUPRAMID	18" (46 cm)	MLA-60B		MLA-40B				
LA									
1/2 Círculo	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	12" (31 cm)			2LA-40W				
2LA									
1/2 Círculo	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	18" (46 cm)			CP-40W	CP-30W	CP-20W		
CP									
1/2 Círculo	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	36" (91 cm)			GI-40W	GI-30W	GI-20W		
GI									
1/2 Círculo	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	36" (91 cm)					GC-20W		
GC									
1/2 Círculo	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	36" (91 cm)						CO-10W	CO-01W
CO									
Recta	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	12" (31 cm)			2CR-40W	2CR-30W			
2CR									

[] Aguja comparable

AGUJAS DE ESPECIALIDAD

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	01
Ski	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	24" (61 cm)				2GS-1-30W			
2GS-1									
Ski	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	18" (46 cm)				2GS-2-30W			
2GS-2									

CALLE GARIBALDI # 1702, COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44600

TEL.: +52 (33) 3611-1911 Y (33) 3611-1912 · URGENCIAS: (044) 333-814-4233

E-MAIL: CONTACTO@SUPRAMIDMEXICO.COM - WWW.SUTURASUPRAMID.COM

SUPRAMID

REPARACION DE TENDON DE MANO

SUTURA TIPO CABLE AGUJAS AHUSADAS Y REVERSO CORTANTE

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO					
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0
3/8 Círculo Corte Inverso LHR	 [FS-2]	MONOFILAMENTO BLANCO-SUPRAMID CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	20" (51 cm)	LHR-50*	LHR-40*			
3/8 Círculo Corte Inverso LHL	 [FS-1]	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	20" (51 cm)		LHL-40*			
3/8 Círculo Taper HEA	 [BB]	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	12" (31 cm)		HEA-40	HEA-30		
3/8 Círculo Taper LCW	 [SH-1]	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	12" (31 cm)	LCW-50	LCW-40			
1/2 Círculo Taper RJH	 [SH-1]	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	12" (31 cm)		RJH-40			

[] Aguja comparable

AGUJAS PUNTA ESPATULADA

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO					
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0
S-1 	Curvatura: 90° 1/4 Diametro del Cable: .51mm(5-0) .43mm(4-0) .51mm(3-0) Largo de la Aguja: 8mm NYLON SUPRAMID	12"		2S-1-50W	2S-1-40W	2S-1-30W		
S-2 	Curvatura: 180° 1/2 Diametro del Cable: .51mm(5-0) .51mm(4-0) Largo de la Aguja: 8mm NYLON SUPRAMID	12"		2S-2-50W	2S-2-40W			

AGUJAS PUNTA ESPATULADA

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO					
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0
VN 	Curvatura: 120° 1/3 Diametro del Cable: .51mm Largo de la Aguja: 6.5mm NYLON SUPRAMID EXTRA II	10"			2VN-40W			
FO 	Curvatura: 180° 1/2 Diametro del Cable: .51mm Largo de la Aguja: 8mm NYLON SUPRAMID EXTRA II	10"			2FO-40W			

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO						
			4-0	3-0	2-0	1-0	01	02	03
3/8 Círculo OS PUNTO PRECISO [P-1/P-3]	CABLE NEGRO	18" (46 cm)	OS-40B						
	CABLE BLANCO	18" (46 cm)	OS-40W	OS-30W					
3/8 Círculo 2OS PUNTO PRECISO [P-1/P-3]	CABLE BLANCO	12" (31 cm)	2OS-40W						
3/8 Círculo PR [FS-2]	CABLE NEGRO	18" (46 cm)	PR-40B-18	PR-30B-18					
	CABLE BLANCO	18" (46 cm)	PR-40W-18	PR-30W-18					
		36" (91 cm)	PR-40W-36	PR-30W-36					
3/8 Círculo PL [FS/FS-1]	CABLE NEGRO	36" (91 cm)		PL-30B	PL-20B				
	CABLE BLANCO	36" (91 cm)	PL-40W	PL-30W	PL-20W	PL-10W			
3/8 Círculo CE [FSLX]	CABLE BLANCO	39" (1 m)			CE-20W	CE-10W			
1/2 Círculo LC [PS-5]	CABLE NEGRO	18" (46 cm)	LC-40B						
	CABLE BLANCO	18" (46 cm)	LC-40W	LC-30W					
1/2 Círculo 2LC [PS-5]	CABLE NEGRO	12" (31 cm)	2LC-40B						
	CABLE BLANCO	12" (31 cm)	2LC-40W	2LC-30W					
1/2 Círculo ER [J-1]	CABLE NEGRO	18" (46 cm)	ER-40B-18	ER-30B-18					
	CABLE BLANCO	18" (46 cm)	ER-40W-18	ER-30W-18	ER-20W-18				
		36" (91 cm)	ER-40W-36		ER-20W-36				
1/2 Círculo 2ER [J-1]	CABLE BLANCO	12" (31 cm)	2ER-40W	2ER-30W	2ER-20W				
1/2 Círculo FT [CP-2]	CABLE BLANCO	36" (91 cm)		FT-30W					
1/2 Círculo CL [CP-1]	CABLE BLANCO	36" (91 cm)		CL-30W	CL-20W	CL-10W	CL-01W		
1/2 Círculo JC [CP-1]	CABLE BLANCO	39" (1 m)						JC-02	
1/2 Círculo JJ [CP-1]	CABLE BLANCO	39" (1 m)							JJ-03
Recta SK [TS]	CABLE BLANCO	18" (46 cm)	SK-40W						
Recta GT [TS]	CABLE BLANCO	36" (91 cm)			GT-20W				
Recta 2JB [KS]	CABLE NEGRO	17" (43 cm)			2JB-20B				
	CABLE BLANCO	17" (43 cm)			2JB-20W				

[] Aguja comparable

SUPRAMID



CIRUGÍA MAXILO-FACIAL Y ODONTOLOGÍA

SUTURA MONOFILAMENTO Y TIPO CABLE

⊙ AGUJAS AHUSADAS (PUNTIAGUDAS)

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO
			6-0
3/8 Círculo EA	MONOFILAMENTO NEGRO-SUPRAMID [C-1]	18" (46 cm)	MEA-60B
1/2 Círculo LA	MONOFILAMENTO NEGRO-SUPRAMID [TF]	18" (46 cm)	MLA-60B

[] Aguja comparable

SUTURA MONOFILAMENTO

▽ AGUJAS REVERSO CORTANTES

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO
			6-0
3/8 Círculo MOS	MONOFILAMENTO NEGRO [P-1/P-3]	18" (46 cm)	MOS-60B
		36" (91 cm)	MOS-60B-36
3/8 Círculo MRL	MONOFILAMENTO NEGRO [FS-3]	18" (46 cm)	MRL-60B
3/8 Círculo MSB	MONOFILAMENTO NEGRO [C-2]	9" (23 cm)	MSB-60B
1/2 Círculo MLC	MONOFILAMENTO NEGRO [PS-5]	18" (46 cm)	MLC-60B
1/2 Círculo MEE	MONOFILAMENTO NEGRO [OS-2]	18" (46 cm)	MEE-60B

[] Aguja comparable



CIRUGÍA ORTOPÉDICA

SUPRAMID

SUTURA TIPO CABLE AGUJAS AHUSADAS Y REVERSO CORTANTE

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO					
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0
3/8 Círculo Corte Inverso LHR	 [FS-2]	MONOFILAMENTO BLANCO-SUPRAMID CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	20" (51 cm)	LHR-50*	LHR-40*			
3/8 Círculo Corte Inverso LHL	 [FS-1]	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	20" (51 cm)		LHL-40*			
3/8 Círculo Taper HEA	 [BB]	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	12" (31 cm)		HEA-40	HEA-30		
3/8 Círculo Taper LCW	 [SH-1]	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	12" (31 cm)	LCW-50	LCW-40			
1/2 Círculo Taper RIH	 [SH-1]	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	12" (31 cm)		RIH-40			

[] Aguja comparable

AGUJAS PUNTA ESPATULADA

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO					
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0
S-1  Curvatura: 90° 1/4 Diametro del Cable: .51mm(5-0) .43mm(4-0) .51mm(3-0) Largo de la Aguja: 8mm	NYLON SUPRAMID	12"		2S-1-50W	2S-1-40W	2S-1-30W		
S-2  Curvatura: 180° 1/2 Diametro del Cable: .51mm(5-0) .51mm(4-0) Largo de la Aguja: 8mm	NYLON SUPRAMID	12"		2S-2-50W	2S-2-40W			

AGUJAS PUNTA ESPATULADA

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO					
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0
VN  Curvatura: 120° 1/3 Diametro del Cable: .51mm Largo de la Aguja: 6.5mm	NYLON SUPRAMID EXTRA II	10"			2VN-40W			
FO  Curvatura: 180° 1/2 Diametro del Cable: .51mm Largo de la Aguja: 8mm	NYLON SUPRAMID EXTRA II	10"			2FO-40W			



CIRUGÍA ORTOPÉDICA

SUTURA TIPO CABLE AGUJAS REVERSO CORTANTE

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO						
			4-0	3-0	2-0	1-0	01	02	03
3/8 Círculo OS PUNTO PRECISO [P-1/P-3]	CABLE NEGRO	18" (46 cm)	OS-40B						
	CABLE BLANCO	18" (46 cm)	OS-40W	OS-30W					
3/8 Círculo 2OS PUNTO PRECISO [P-1/P-3]	CABLE BLANCO	12" (31 cm)	2OS-40W						
3/8 Círculo PR [FS-2]	CABLE NEGRO	18" (46 cm)	PR-40B-18	PR-30B-18					
	CABLE BLANCO	18" (46 cm)	PR-40W-18	PR-30W-18					
		36" (91 cm)	PR-40W-36	PR-30W-36					
3/8 Círculo PL [FS/FS-1]	CABLE NEGRO	36" (91 cm)		PL-30B	PL-20B				
	CABLE BLANCO	36" (91 cm)	PL-40W	PL-30W	PL-20W	PL-10W			
3/8 Círculo CE [FSLX]	CABLE BLANCO	39" (1 m)			CE-20W	CE-10W			
1/2 Círculo LC [PS-5]	CABLE NEGRO	18" (46 cm)	LC-40B						
	CABLE BLANCO	18" (46 cm)	LC-40W	LC-30W					
1/2 Círculo 2LC [PS-5]	CABLE NEGRO	12" (31 cm)	2LC-40B						
	CABLE BLANCO	12" (31 cm)	2LC-40W	2LC-30W					
1/2 Círculo ER [J-1]	CABLE NEGRO	18" (46 cm)	ER-40B-18	ER-30B-18					
	CABLE BLANCO	18" (46 cm)	ER-40W-18	ER-30W-18	ER-20W-18				
		36" (91 cm)	ER-40W-36		ER-20W-36				
1/2 Círculo 2ER [J-1]	CABLE BLANCO	12" (31 cm)	2ER-40W	2ER-30W	2ER-20W				
1/2 Círculo FT [CP-2]	CABLE BLANCO	36" (91 cm)		FT-30W					
1/2 Círculo CL [CP-1]	CABLE BLANCO	36" (91 cm)		CL-30W	CL-20W	CL-10W	CL-01W		
1/2 Círculo JC	CABLE BLANCO	39" (1 m)						JC-02	
1/2 Círculo JJ	CABLE BLANCO	39" (1 m)							JJ-03
Recta SK	CABLE BLANCO	18" (46 cm)	SK-40W						
Recta GT [TS]	CABLE BLANCO	36" (91 cm)			GT-20W				
Recta 2JB [KS]	CABLE NEGRO	17" (43 cm)			2JB-20B				
	CABLE BLANCO	17" (43 cm)			2JB-20W				

[] Aguja comparable



CIRUGÍA ORTOPÉDICA

SUPRAMID

SUTURA MONOFILAMENTO Y TIPO CABLE

⊙ AGUJAS AHUSADAS (PUNTIAGUDAS)

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	01
3/8 Círculo	MONOFILAMENTO NEGRO-SUPRAMID	18" (46 cm)	MEA-60B	MEA-50B	MEA-40B				
	MONOFILAMENTO BLANCO-SUPRAMID	18" (46 cm)		MEA-50W					
	CABLE NEGRO SUPRAMID EXTRA	18" (46 cm)			EA-40B				
EA	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	18" (46 cm)			EA-40W	EA-30W			
3/8 Círculo	MONOFILAMENTO BLANCO-SUPRAMID	12" (31 cm)		2MEA-50W					
2EA	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	12" (31 cm)			2EA-40W				
3/8 Círculo	MONOFILAMENTO NEGRO-SUPRAMID	18" (46 cm)		2MEI-50B					
2EI									
1/2 Círculo	MONOFILAMENTO NEGRO-SUPRAMID	18" (46 cm)	MLA-60B		MLA-40B				
LA									
1/2 Círculo	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	12" (31 cm)			2LA-40W				
2LA									
1/2 Círculo	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	18" (46 cm)			CP-40W	CP-30W	CP-20W		
CP									
1/2 Círculo	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	36" (91 cm)			GI-40W	GI-30W	GI-20W		
GI									
1/2 Círculo	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	36" (91 cm)					GC-20W		
GC									
1/2 Círculo	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	36" (91 cm)						CO-10W	CO-01W
CO									
Recta	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	12" (31 cm)			2CR-40W	2CR-30W			
2CR									






[] Aguja comparable

AGUJAS DE ESPECIALIDAD

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	01
Ski	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	24" (61 cm)				2GS-1-30W			
2GS-1									
Ski	CABLE BLANCO SUPRAMID EXTRA	18" (46 cm)				2GS-2-30W			
2GS-2									

SUPRAMID

SUTURA TIPO CABLE PARA REPARACIÓN DE TENDÓN

AGUJA	MATERIAL	LARGO	TAMAÑO DE SUTURA USP / CODIGO DE PEDIDO		
			5-0	4-0	3-0
3/8 Círculo Reverso Cortante  LHR [FS-2]	MONO NYLON BLANCO	51 cm (20")	LHR-50*		
	CABLE NYLON BLANCO	51 cm (20")		LHR-40*	
3/8 Círculo Reverso Cortante  LHL [FS-1]	CABLE NYLON BLANCO	51 cm (20")		LHL-40*	
3/8 Círculo Micro-cortante Taper  X-HEA	CABLE NYLON BLANCO	31 cm (12")		X-HEA-40	X-HEA-30
		51 cm (20")		X-HEA-40-20	X-HEA-30-20
3/8 Círculo Taper  HEA [BB]	CABLE NYLON BLANCO	31 cm (12")		HEA-40	HEA-30
		51 cm (20")		HEA-40-20	HEA-30-20
3/8 Círculo Taper  LCW	MONO NYLON BLANCO	31 cm (12")	LCW-50		
		51 cm (20")	LCW-50-20		
	CABLE NYLON BLANCO	31 cm (12")		LCW-40	
		51 cm (20")		LCW-40-20	
3/8 Círculo Taper  RJH [SH-1]	CABLE NYLON BLANCO	31 cm (12")		RJH-40	
		51 cm (20")		RJH-40-20	

[] Aguja comparable

* De acuerdo a Hans Lee, M.D.

¡AHORA DISPONIBLE EN
LONGITUD DE 31cm y 51cm!

**CALLE GARIBALDI #1702
COL. LADRON DE GUEVARA CP: 44600
TEL: 36111911 - 36111912
E-MAIL: VENTAS@SUPRAMIDMEXICO.COM
WWW.SUTURASUPRAMID.COM**

GUADALAJARA, JALISCO